


**HOLEX****Prvok Weldon tuhý, Pre menovité Ø d: 3,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 335740 3,5    |
| GTIN             | 4045197801319 |
| Trieda položky   | 32P           |

**Popis****Prevedenie:**

Cylindrický držiak vytvrdený a vybrúsený s **rýchlospojkou**. Vnútorň štvorhran na uchytenie závitníka, príp. prenos krútiaceho momentu. Upínací mechanizmus zabráni vytiahnutiu závitníka. Dve unášacie plošky, presadené o 180 ° a 10 mm.

**Výhoda:**

- **Cenovo lákavé riešenie.**
- **Stabilné, úzke prevedenie.**
- **Variácie upínacích dĺžok, príp. dĺžok vyloženia.**

**Použitie:**

Na upínanie závitníka a pod. do skľučovadla Weldon.

**Technický opis**

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Dĺžka výčnelku A    | 36 mm                   |
| Rozsah upínania d   | 3,5 mm                  |
| Vonkajší Ø D        | 12 mm                   |
| Dráha prestavenia V | 10 mm                   |
| Celková dĺžka L     | 49 mm                   |
| Druh produktu       | Závitorezné skľučovadlo |

