

HOLEX**Prvok Weldon tuhý, Pre menovité Ø d: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335740 8
GTIN	4045197801364
Trieda položky	32P

Popis**Prevedenie:**

Cylindrický držiak vytvrdený a vybrúsený s **rýchlospojkou**. Vnútorň štvorhran na uchytenie závitníka, príp. prenos krútiaceho momentu. Upínací mechanizmus zabráni vytiahnutiu závitníka. Dve unášacie plošky, presadené o 180 ° a 10 mm.

Výhoda:

- **Cenovo lákavé riešenie.**
- **Stabilné, úzke prevedenie.**
- **Variácie upínacích dĺžok, príp. dĺžok vyloženia.**

Použitie:

Na upínanie závitníka a pod. do skľučovadla Weldon.

Technický opis

Vonkajší Ø D	16 mm
Rozsah upínania d	8 mm
Dĺžka výčnelku A	39,5 mm
Dráha prestavenia V	10 mm
Celková dĺžka L	52 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

