


**HOLEX****Prvok Weldon tuhý, Pre menovité Ø d: 9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	335740 9
GTIN	4045197801371
Trieda položky	32P

**Popis****Prevedenie:**

Cylindrický držiak vytvrdený a vybrúsený s **rýchlospojkou**. Vnútorň štvorhran na uchytenie závitníka, príp. prenos krútiaceho momentu. Upínací mechanizmus zabráni vytiahnutiu závitníka. Dve unášacie plošky, presadené o 180 ° a 10 mm.

**Výhoda:**

- **Cenovo lákavé riešenie.**
- **Stabilné, úzke prevedenie.**
- **Variácie upínacích dĺžok, príp. dĺžok vyloženia.**

**Použitie:**

Na upínanie závitníka a pod. do skľučovadla Weldon.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	18 mm
Rozsah upínania d	9 mm
Dráha prestavenia V	10 mm
Dĺžka výčnelku A	41,5 mm
Celková dĺžka L	52 mm
Druh produktu	Závitorezné skľučovadlo

