

**Garant****Vozík na euroboxy s rukoväťou, Typ: TNB1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918558 TNB1
GTIN	4045197801746
Trieda položky	91T

**Popis****Prevedenie:**

Zvarená oceľová konštrukcia. Rukoväť s vložkou z materiálu Haptoprene® a polypropylénom odolným proti nárazom. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdami) s polyuretánovým dezénom, ktorý nezanecháva stopy, náboje s valčekovými ložiskami.

**Vhodné pre:**

Euronormované boxy č. 963378, 963379, 963380 vždy veľ. NB10 – NB80.

**Povrchová úprava farby:**

Strieborný **práškovy nanášaný lak.**

**Upozornenie:**

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

**Technický opis**

Hmotnosť	9,6 kg
Hĺbka	400 mm
Maximálna nosnosť	250 kg

Materiál Koleska	bezstopové polyuretánové behúne
Ø kolesa	125 mm
Výška	910 mm
Šírka	790 mm
Výška nosného rámu	180 mm
Druh produktu	Vozík s rukoväťou

## Príslušenstvo

Euroboxmodrá Typ NB20	963379 NB20
Euroboxsivá Typ NB31	963380 NB31
Euroboxsivá Typ NB80	963380 NB80
Euroboxčervená Typ NB42	963378 NB42
Euroboxmodrá Typ NB14	963379 NB14
Euroboxsivá Typ NB14	963380 NB14
Euroboxčervená Typ NB20	963378 NB20
Euroboxčervená Typ NB70	963378 NB70
Euroboxsivá Typ NB15	963380 NB15
Euroboxsivá Typ NB55	963380 NB55
Euroboxčervená Typ NB14	963378 NB14
Euroboxčervená Typ NB10	963378 NB10
Euroboxsivá Typ NB33	963380 NB33
Euroboxmodrá Typ NB42	963379 NB42
Euroboxsivá Typ NB42	963380 NB42
Euroboxmodrá Typ NB10	963379 NB10
Euroboxsivá Typ NB20	963380 NB20
Euroboxsivá Typ NB34	963380 NB34
Euroboxsivá Typ NB24	963380 NB24
Euroboxsivá Typ NB70	963380 NB70

Euroboxsivá Typ NB10	963380 NB10
Euroboxmodrá Typ NB70	963379 NB70
Euroboxsivá Typ NB50	963380 NB50