



Skúšačka prúdu/napätia, Typ: 755-1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	473220 755-1
GTIN	4029547013928
Trieda položky	47B

Popis

Prevedenie:

Ergonomické plastové puzdro s protišmykovým krúžkom, gumeným úchytom a držiakom meracích čelustí. **Plne automatické meranie el. prúdu, el. napätia, odporu.** Vymeniteľné testovacie hroty. Integrovaná baterka na osvetlenie miesta merania.

Funkcia:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Na profesionálne testovanie napätia a polarity a na meranie el. prúdu. Vhodné na práce v oblasti elektrotechniky, priemyslu, údržby a servisu (vyhľadávanie porúch).

Norma:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

Rozsah balenia:

Vrátane batérií č. 081561, vel. LR3, meracích hrotov a nástavcov meracích hrotov.

Technický opis

Skúška priechodnosti	áno
----------------------	-----

Odpor	1 Ω – 100 k Ω
Rozsah zobrazovania	4000
Osvetlenie meracích miest	áno
Striedavý prúd AC	0,1 – 200 A
Stupeň ochrany krytom IP	IP 64
Kalibrácia	I4
Jednosmerné napätie	6 V – 600 V
Kategória prepätia	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Striedavé napätie AC	6 V – 600 V
Počet obsiahnutých batérií	2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Multimeter

Služby

Kalibrácia DAkkSPrúdové kliešte Typ D	027060 D
KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------