



## Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku leštené, špicatá hlava, FW, Celková dĺžka: 115mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726436 115
GTIN	4003773025122
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Stabilný, prestrčný kĺb v vôľou. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Viaczložkové opláštenie rúkaví čierne/sivé, elektricky zvodivé. **Vhodné pre ESD.**

#### Použitie:

Na jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

#### Norma:

DIN ISO 9654

#### Materiál:

Ložisková oceľ, rezné hrany indukčne kalené.

### Technický opis

Šírka hlavy	11 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,3 - 1,3 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	0,3 - 0,5 mm
Celková dĺžka	115 mm
Dĺžka britov	14 mm
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do Ø	0,3 - 1 mm

elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Zábrus	jemná fazetka
Materiál	Ložisková oceľ
Forma hlavy	špicatá
Norma	DIN ISO 9654
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Povrch	zrkadlovo leštené
Atribút Názov produktu	FW
Druh produktu	rezacie kliešte