

Garant**Stranové štiepacie kliešte na plasty, 45° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 150mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725550 150
GTIN	4045197815668
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Rezanie bez skosenia pre rovný rez bez otrepov. Leštená hlava, ramená s plastovým povlakom a otváracia pružina.

Hlava zalomená v uhle 45°.

Použitie:

Na rezanie plastových odliatkov v jednej rovine (**nie na kovy**).

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	150 mm
Zábrus	bez fazety
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštená
Hlava	45° zalomené
Atribút Názov produktu	KW
s otváracou pružinou	áno
pre plasty	áno

prestaviateľná dorazová skrutka	nie
Druh produktu	rezacie kliešte

Príslušenstvo

Pružina pre stranové štiepacie kliešte na plast Typ 135/160	725510 135/160
---	----------------