



## Digitálne dielenské posuvné meradlo IP67 s meracími hrotmi, Rozsah merania: 300mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	415365 300
GTIN	2050001860118
Trieda položky	46P

### Popis

#### Prevedenie:

Veľmi veľký, vysokokontrastný LCD displej. Výška číslic 8 mm príp. 14 mm (od veľkosti 500 mm). S funkciou Preset (predbežné nastavenie rozmeru). Posuvné meradlo je odolné proti vode, chladiacej kvapaline, oleju a prachu.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR 2032.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948 veľ. USB2.

### Technický opis

Dĺžka meracích čelustí	100 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Odčítanie	0,01 mm
Ø vnútornej meracej násady	10 mm
Kalibrácia	A1
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Dielenské posuvné merítka

## Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300

## Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ USB2	498948 USB2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032