

**Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 8X115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 789005 8X115 |
| GTIN | 3165140027809 |
| Trieda položky | 76K |

Popis**Prevedenie:**

Aktívny strediaci hrot pre aktívne rezanie do betónu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne.

Použitie:

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Upozornenie:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (> 500 mm) najprv predvrtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabráňte ohybovému lomu).

Technický opis

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Dĺžka špirály | 50 mm |
| Ø | 8 mm |
| Celková dĺžka | 115 mm |
| Rezný materiál | HM |
| Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vrtanie |
| Stopka | SDS Plus |
| Druh produktu | Vrták do muriva |