

**Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 20X450mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789005 20X450
GTIN	3165140028325
Trieda položky	76K

Popis**Prevedenie:**

Aktívny strediaci hrot pre aktívne rezanie do betónu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne.

Použitie:

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Upozornenie:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (> 500 mm) najprv predvrtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabráňte ohybovému lomu).

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka	450 mm
Dĺžka špirály	400 mm
Ø	20 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva