

**Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 22X250mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	789005 22X250
GTIN	3165140028080
Trieda položky	76K

**Popis****Prevedenie:**

Aktívny strediaci hrot pre aktívne rezanie do betónu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne.

**Použitie:**

Na vrtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

**Upozornenie:**

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (> 500 mm) najprv predvrtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabráňte ohybovému lomu).

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	2
Ø	22 mm
Dĺžka špirály	200 mm
Celková dĺžka	250 mm
Rezný materiál	HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz	Príklepové vrtanie
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do muriva