

Garant**RC.X 1204, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260650 HB7010-1
GTIN	4045197801852
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Typ	HB7010-1
Lamač triesok	SM
Podmienka rezu	kontinuálne
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	RCMX 1204
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie