


HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč (A), Zrinitosť 320, Ø hlavy×šírka hlavy: 50X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554600 50X30
GTIN	4045197803559
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja.

Brúsne lamely posypané **normálnym korundom (A)**.

Použitie:

Prevažne pre jemné brúsenie a leštenie na väčších polomeroch vo výrobe nástrojov a foriem, vo výrobe nádob a prístrojov. Brúsne lamely sa prispôbujú kontúram obrobku.

Technický opis

Ø stopky	6 mm
maximálne otáčky	15300 min ⁻¹
Zrinitosť	320
odporúčané otáčky	9000 min ⁻¹
Ø hlavy	50 mm
Šírka hlavy	30 mm
Brusivo	korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brusivo	A

Atribút Názov produktu	Zrnitosť 320
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
suché	vhodný		