

HOLEX**Digitálny hĺbkomer na drážky, Rozsah merania: 100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418755 100
GTIN	4045197801890
Trieda položky	42A

Popis**Prevedenie:**

Digitálny hĺbkomer na meranie drážok, zápichov, výrezov, odsekov a otvorov. Konštrukcia s úsporou hmotnosti z hliníkového profilu zosilneného oceľou, s oxidom ošetrenými povrchmi. Optimálne vodiace a klzné vlastnosti prostredníctvom vnútri ležiaceho dvojitého prizmového vedenia. Rôzne meracie hroty (M2,5) sa môžu naskrutkovať do meracej tyče.

Oceľou spevnený hliníkový profil s oxidom ošetreným povrchom. Dvojité prizmové vedenie. Meracie hroty (M2,5) vymeniteľné.

Použitie:

Meranie zápichov, drážok, otvorov a odsekov.

Rozsah balenia:

Merací hrot s oceľovou guľičkou, tanierová vložka č. 434900 veľ. 11, merací mostík 150 mm a 350 mm, batéria č. 081560 veľ. LR44.

Upozornenie:

Meracie mostíky 550 mm, 750 mm a 900 mm na vyžiadanie.

Technický opis

Ø tanierovej vložky	10 mm
Rozsah merania	0 - 100 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Ø meracích tyčí	4 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Prierez Meracej lišty	23,5 × 9 mm

Kalibrácia	A1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 LR44
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer na drážky

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií LR44	081560 LR44
---	-------------