



## Stupňovitá čelusť pre úchopové vložky mobilná, pre typ: 125



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	361347 125
GTIN	4250364402729
Trieda položky	34A

### Popis

**Použitie:**

Na upínanie hotových a surových dielov (pomocou skrutkovateľných upínacích vložiek).

**Vhodné pre:**

Titan 2 č. 361302.

**Upozornenie:**

Upínanie surových dielov iba pri rovnobežných obrobkoch. Upínacie vložky č. 361238 – 361250.

### Technický opis

Dĺžka $l_1$	40 mm
vhodné pre farebný kód	Titan2/TitanSense
vhodné pre farebný kód	Titan
vhodné pre farebný kód	LCV125G
Šírka čelustí b	124,4 mm
Výška čelusti h	39,5 mm
Dĺžka čelustí l	70 mm
Výška $h_1$	20 mm
Druh produktu	Čeluste pre zverák

