

HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno/plátno, jemná, Ø hlavy×šírka hlavy: 50X20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 554930 50X20 |
| GTIN | 4045197803788 |
| Trieda položky | 52E |

Popis

Prevedenie:

Vejárové usporiadanie lamiel okolo osi nástroja. Kombináciou s brúsnym plátnom sa zosilní **brúsny efekt** rúna . Ø stopky 6 mm.

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

Technický opis

| | |
|----------------------|-------------------------|
| odporúčané otáčky | 6000 min ⁻¹ |
| Ø hlavy | 50 mm |
| Ø stopky | 6 mm |
| maximálne otáčky | 11000 min ⁻¹ |
| Šírka hlavy | 20 mm |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Porovnanie zrnitosti | 280 / 240 |
| Stupeň jemnosti | jemná |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Atribút Názov produktu | jemná |
| Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |

Údaje o užívatel'ovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Drevo | vhodný | | |
| Nátery | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |