


HOLEX**Vejárovitý brúsny kotúč Rúno (SiC), jemná, Ø hlavy×šírka hlavy: 80X50mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	554973 80X50
GTIN	4045197804037
Trieda položky	52E

Popis**Prevedenie:**

Vejárovité usporiadanie rúnových lamiel okolo osi nástroja. Ø stopky 6 mm.

Ostré zrno karbidu kremíka (SiC) zaisťuje agresívne brúsenie a **mierne lesklé dokončenie povrchu.**

Použitie:

Na odstraňovanie nečistôt a oxidových vrstiev na kovoch, ako aj na matnenie Cr-Ni a iných nehrdzavejúcich ocelí, ako aj neželezných kovov.

Technický opis

Ø hlavy	80 mm
odporúčané otáčky	4000 min ⁻¹
Šírka hlavy	50 mm
Ø stopky	6 mm
maximálne otáčky	7000 min ⁻¹
Brusivo	Karbid kremíka
Skratka pre brusivo	SiC

Porovnanie zrnitosti	280
Stupeň jemnosti	jemná
Atribút Názov produktu	jemná
Druh produktu	Vejárovitý brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		