

**Garant**

**Leštiace brúsne teliesko zrno 220 (hnedé) jemná, Hlava Ø × dĺžka hlavy: 20X32mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 551920 20X32  |
| GTIN             | 4045197804556 |
| Trieda položky   | 51E           |

**Popis****Prevedenie:**

Leštiace kolíky s **normálnym korundom (A)** v gumenom elastickom spojení.

**GARANT leštiace kolíky** sa vyznačujú vysokou životnosťou pri rýchlom dosiahnutí jemného rovnomerného povrchu. Podľa vyhotovenia sa môže dosiahnuť rovná jemná politúra alebo až lesklá politúra. GARANT leštiace kolíky sa môžu samé profilovať zarovnávacími nástrojmi.

**Použitie:**

**Na jemné brúsenie a leštenie ocele, ocele odolnej proti hrdzi a kyselinám, materiálov odolných proti vysokým teplotám a neželezných kovov.** Leštiace brúsne telieska neupchávajú ani pri mazaných materiáloch. Na matné leštenie alebo vytvorenie optických efektov na nehrdzavejúcich nádobách atď. **Elastickým naviazaním brúsneho zrna sa dosiahne veľmi jemná politúra.**

Nevhodné pre hrany a drsné plochy.

**Technický opis**

|             |       |
|-------------|-------|
| Popis tvaru | Valec |
| Ø hlavy     | 20 mm |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Ø stopky                     | 6 mm                |
| Zrnitost'                    | 220                 |
| odporúčaná obvodová rýchlosť | 10 - 15 m/s         |
| Dĺžka hlavy                  | 32 mm               |
| Brusivo                      | Normálny korund (A) |
| Skratka pre brúsivo          | A                   |
| Farba                        | hnedá               |
| Druh produktu                | Leštiace teliesko   |

### Údaje o užívatel'ovi

|                               | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Alu mg                        | vhodný |                |         |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný |                |         |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný |                |         |
| Oceľ < 55 HRC                 | vhodný |                |         |
| Oceľ < 60 HRC                 | vhodný |                |         |
| Oceľ < 67 HRC                 | vhodný |                |         |
| INOX                          | vhodný |                |         |
| Ti                            | vhodný |                |         |
| CuZn                          | vhodný |                |         |
| suché                         | vhodný |                |         |