

Garant**Držiak doštičiek Medium Plus pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 124/180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 274034 124/180 |
| GTIN | 4062406204372 |
| Trieda položky | 21U |

Popis**Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275021 – 275048. $D_2 = 999$ v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

D_1 = minimálny Ø pre 1. zápich/ D_2 = maximálny Ø pre 1. zápich.

Technický opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| minimálny 1. Ø zápichu D_1 | 124 mm |
| maximálny 1. Ø zápichu D_2 | 180 mm |
| maximálna hĺbka rezu t_{max} | 18 mm |
| Druh použitia | pravé |
| Systemový kľúč | áno |
| Šírka zápichu w | 3 mm |

Druh produktu

Držiak doštičiek