

**Garant****Držiak doštičiek Medium Plus pre čelné zapichovanie, pravé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 122/180mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274040 122/180
GTIN	4062406204389
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

**Použitie:**

V spojení s upínacím držiakom č. 274002 alebo alternatívne s adaptérom č. 274001 a vhodným základným držiakom pre upichovacie planžety.

**Pozor!:**

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

$D_1$  = minimálny Ø pre 1. zápich/ $D_2$  = maximálny Ø pre 1. zápich.

**Technický opis**

minimálny 1. Ø zápichu $D_1$	122 mm
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	30 mm
maximálny 1. Ø zápichu $D_2$	180 mm
Druh použitia	pravé
Systemový kľúč	áno
Šírka zápichu $w$	4 mm

Druh produktu

Držiak doštičiek