

Garant**Držiak doštičiek Heavy-Duty-Plus pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 334/999mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274086 334/999
GTIN	4062406204754
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275021 – 275048.

Použitie:

V spojení s upínacím držiakom č. 274006.

Pozor!:

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

Upozornenie:

D₁ = minimálny Ø pre 1. zápich/D₂ = maximálny Ø pre 1. zápich.

D₂= 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

Technický opis

maximálny 1. Ø zápichu D ₂	999 mm
maximálna hĺbka rezu t _{max}	100 mm
minimálny 1. Ø zápichu D ₁	334 mm
Druh použitia	ľavé
Systémový kľúč	áno
Šírka zápichu w	8 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek

