

**Garant****Držiak doštičiek Heavy-Duty-Plus pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 84/130mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274090 84/130
GTIN	4062406204822
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275021 – 275048.

**Použitie:**

V spojení s upínacím držiakom č. 274006.

**Pozor!:**

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

$D_1$  = minimálny Ø pre 1. zápich/ $D_2$  = maximálny Ø pre 1. zápich.

$D_2=999$  v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

**Technický opis**

maximálny 1. Ø zápichu $D_2$	130 mm
maximálna hĺbka rezu $t_{max}$	80 mm
minimálny 1. Ø zápichu $D_1$	84 mm
Druh použitia	ľavé
Systémový kľúč	áno
Šírka zápichu $w$	8 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek

