

**Garant****Držiak doštičiek Heavy-Duty-Plus pre čelné zapichovanie, ľavé, Rozsah Ø zápich D1 / D2: 114/160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	274090 114/160
GTIN	4062406204839
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Pre rezné doštičky č. 275021 – 275048.

**Použitie:**

V spojení s upínacím držiakom č. 274006.

**Pozor!:**

Bez montážnych skrutiek (obsiahnuté v rozsahu balenia upínacích držiakov). Montážny kľúč č. 279940 je nutné objednať zvlášť.

**Upozornenie:**

D<sub>1</sub> = minimálny Ø pre 1. zápich/D<sub>2</sub> = maximálny Ø pre 1. zápich.

D<sub>2</sub>= 999 v označení veľkosti teoreticky zodpovedá nekonečnu.

**Technický opis**

maximálna hĺbka rezu t <sub>max</sub>	80 mm
maximálny 1. Ø zápichu D <sub>2</sub>	160 mm
minimálny 1. Ø zápichu D <sub>1</sub>	114 mm
Druh použitia	ľavé
Systémový kľúč	áno
Šírka zápichu w	8 mm
Druh produktu	Držiak doštičiek

