



Priama pneumatická brúska, Ø skľučovadla 6 mm, Typ: 3550-180ES



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	079453 3550-180ES
GTIN	015451785284
Trieda položky	03R

Popis

Prevedenie:

Priama pneumatická brúska s výkonom 1050 W a maximálnou rýchlosťou **18000 1/min.**

Upínacie čeluste Ø 6 mm. Dlhé vyhotovenie s úzkym hrdlom.

Technický opis

maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
maximálna potreba vzduchu	1560 l/min
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
Výstupný výkon	1050 W
Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka	365 mm
Pracovná hlučnosť	81 dB(A)
Pripojenie stlačeného vzduchu	1/4 palec
Pripojovací závit	NPT
Druh produktu	Priama brúska

