



Akumulátorový vrtací skrutkovač s vymeniteľným skľučovadlom, Typ: GSR1235FCF



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070242 GSR1235FCF
GTIN	3165140936910
Trieda položky	03B

Popis

Prevedenie:

Akumulátorový vrtací skrutkovač Bosch

- **Kompaktný akumulátorový vrtací skrutkovač 12 V s pravým/ľavým chodom.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) a Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svetla pre osvetlenie pracovného prostredia a akumulátorový ukazovateľ stavu nabitia.**
- **Viacstupňové nastavenie ťahovacieho momentu na presné skrutkovanie.**
- **Elektronická regulácia otáčok na presné navrtávanie a skrutkovanie.**
- **Softgrip.**

Presná práca aj na ťažko prístupných miestach vďaka kompaktným rozmerom s **držiakom bitov** alebo vymeniteľným **excentrickým alebo uhlovým nastavcom**. Flexibilná práca vďaka vymeniteľnému systému so štyrmi rôznymi **nastavcami FlexiClick**. Pohodlná manipulácia: Nastavce jednoducho zostanú na zariadení a nastavia 16 rôznych polôh.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjačky, excentrickej násady, skľučovadla vrtáčky, uhlovej vrtacej násady, držiaka bitov a L-BOXX.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a nabíjačky nájdete pod č. 073851 – 073866.

Technický opis

Rozsah upínania rýchlosklučovadla	0 - 10 mm
Rozsah otáčok 1. stupeň	0 - 460 min ⁻¹
Rozsah otáčok 2. stupeň	0 - 1300 min ⁻¹
Označenie výrobcu	GSR 12V-35 FC
Balenie	systémový kufor (L-Boxx)
Napätie akumulátora	12 V
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	10 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	20 Nm
Počet obsiahnutých akumulátorov	2
maximálne vibrácie podľa EN	<1,9 m/s ²
typické použitie	Strong
Konštrukcia motora	2-pólový motor
Kapacita akumulátora	3 Ah
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Bosch 12 V
maximálny krútiaci moment tvrdý	35 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	32 mm
Hmotnosť	0,8 kg
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	s vymeniteľným skľučovadlom, 12 V
USP2	s 2 akumulátormi, v L-Boxxe

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Typ batérie, napätie batérie B12	073855 B12
------------------------------------------------------------	------------