



Stolový označovací systém mini 120/100 Station Touch, Typ: STATION



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085756 STATION
GTIN	
Trieda položky	04F

Popis

Prevedenie:

Stolný systém značenia s:

- **kapacitným dotykovým displejom**
- **kyvnou pákou pre rýchlu výmenu komponentov**
- **elektromagnetickým pohonom**
- **zapínateľným LED osvetlením označenej oblasti**
- **elektronickým káblom vedeným vlečnou reťazou**
- **bodovým laserom na simuláciu označovania**
- **30 nastaviteľných úrovni zásahov**
- **integrovaným softvérom**

Technický opis

maximálna hĺbka označovacieho poľa	5 mm
Výška písma	1 - 99,9 mm
Označenie výrobcu	mini 120/100 STATION
Rozhranie	USB rozhranie

Rozhranie	Ethernet
maximálna výška označovacieho poľa	100 mm
maximálna šírka označovacieho poľa	120 mm
Znaky	0-9
Znaky	Aa-Zz
Znaky	interpunkčné znamienko
Druh písma	stredné písmo
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Menovité napätie	230 V
Druh produktu	Ihlový značkovač

Príslušenstvo

Magnetický pridržiavací plech pre FlyMarker® mini Typ 120/45	085758 120/45
Rázový magnet extra silný Typ 120/45	085779 120/45
Stĺpik na stacionárnu prevádzku/použitie Typ MINI	085783 MINI
Vytvorenie loga zo súboru Typ LOGO	085785 LOGO
Značkovacia ihla pre FlyMarker® Uhol špičky značkovacej ihly 110	085790 110
Značkovacia ihla pre FlyMarker® Uhol špičky značkovacej ihly 60	085790 60
Značkovacia ihla pre FlyMarker® Uhol špičky značkovacej ihly 90	085790 90