

Mitutoyo**Strmeňový mikrometer 3-dielna súprava, Rozsah merania: 0-25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	420501 0-25
GTIN	4067263132974
Trieda položky	44A

Popis**Prevedenie:****Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.**

Tvrdené, brúsené meracie vreteno. Fixovanie pomocou upínacej páky.

S račňou a izolačnou ochranou rúk. Merací bubon matne pochrómovaný.

S čisto vyrytými stupnicami a číslami v čiernej farbe.

Rozsah balenia:**3 x vonkajší mikrometer 420500 veľ. 0 – 25.****Technický opis**

Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 25 mm
Kalibrácia	B1
Ø vretena	6,35 mm
Členenie meracieho bubna	1/50 mm
Stúpanie vretena	1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba	2 µm
Prevedenie Meracia plocha	osadený spekaným karbidom
Ø meracieho bubna	18 mm
Norma	DIN 863

Meracia technika	analógová
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 3X25	022000 3X25
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer bez nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 3X25	022010 3X25

Príslušenstvo

Strmeňový mikrometer Rozsah merania 0-25	420500 0-25
------------------------------------------	-------------