

Impregnovaný drevený bezpečnostný rošt bez zošikmenia, bez nábehového profilu, Šírka 80 cm, Pochôdzny rošt Dĺžka: 150cm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964860 150
GTIN	4047482136250
Trieda položky	96C

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukového dreva. Spojenie líšt z laniek z nehrdzavejúcej ocele hrúbky 3 mm. Mosadzné zapínanie a krytky. Elastické gumené nožičky z NBR zabraňujú skĺznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. Mimoriadne vhodné na použitie s olejmi a chladiacimi mazivami vďaka impregnácii.

Výška: približne 35 mm

Hmotnosť: približne 13 kg/m²

Štandard: Testované na odolnosť proti pošmyknutiu (R11) a objemový priestor (V10) IFA (Inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nemeckého sociálneho úrazového poistenia).

Technický opis

Pochôdzny rošt Dĺžka	150 cm
Hmotnosť	18,5 kg
Označenie výrobcu	Drevený podlahový rošt
Atribút Názov produktu	Šírka 80 cm
Pochôdzny rošt Šírka	80 cm
Druh produktu	Drevený podlahový rošt

