

**Impregnovaný drevený bezpečnostný rošt s 1 zošikmením na pozdĺžnej strane a 2-násobným nábehovým profilom/bočné strany, Šírka 80 cm, Pochôdzny rošt Dĺžka: 150cm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964862 150
GTIN	4047482136281
Trieda položky	96C

## Popis

### Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukoveho dreva. Spojenie líšt z laniek z nehrdzavejúcej ocele hrúbky 3 mm. Mosadzné zapínanie a krytky. Elastické gumené nožičky z NBR zabraňujú sklúznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. Mimoriadne vhodné na použitie s olejmi a chladiacimi mazivami vďaka impregnácii.

**Výška:** približne 35 mm

**Hmotnosť:** približne 13 kg/m<sup>2</sup>

**Štandard:** Testované na odolnosť proti pošmyknutiu (R11) a objemový priestor (V10) IFA (Inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nemeckého sociálneho úrazového poistenia).

### Profil nábehu:

Dodatočné skosenie na širokých stranách **roštu**.

### Zošikmenie:

dodatočné zošikmenie na dlhých stranách **roštu nábehu** v uhle 45°.

## Technický opis

Hmotnosť	18,5 kg
Pochôdzny rošt Dĺžka	150 cm
Označenie výrobcu	Drevený podlahový rošt
Atribút Názov produktu	Šírka 80 cm
Pochôdzny rošt Šírka	80 cm

Druh produktu

Drevený podlahový rošt