

## Impregnovaný drevený bezpečnostný rošt bez zošikmenia, bez nábehového profilu, Šírka 100 cm, Pochôdzny rošt Dĺžka: 200cm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	964863 200
GTIN	4047482136274
Trieda položky	96C

### Popis

#### Prevedenie:

Bezpečnostné drevené rošty zo stabilných lamiel z ryhovaného bukového dreva. Spojenie líšt z laniek z nehrdzavejúcej ocele hrúbky 3 mm. Mosadzné zapínanie a krytky. Elastické gumené nožičky z NBR zabraňujú sklznutiu dreveného roštu a zaisťujú vysoký komfort pri chôdzi. Mimoriadne vhodné na použitie s olejmi a chladiacimi mazivami vďaka impregnácii.

**Výška:** približne 35 mm

**Hmotnosť:** približne 13 kg/m<sup>2</sup>

**Štandard:** Testované na odolnosť proti pošmyknutiu (R11) a objemový priestor (V10) IFA (Inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nemeckého sociálneho úrazového poistenia).

### Technický opis

Pochôdzny rošt Dĺžka	200 cm
Hmotnosť	30,5 kg
Označenie výrobcu	Drevený podlahový rošt
Atribút Názov produktu	Šírka 100 cm
Pochôdzny rošt Šírka	100 cm
Druh produktu	Drevený podlahový rošt

