

Garant**Súprava obojstranných očkových kľúčov s hlbokým zalomením, Počet kľúčov: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	615610 8
GTIN	4062406219710
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Rozsah balenia:

Po 1 dvojockovom kľúci c. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Upozornenie:

HT-Drive – mimoriadne presný profil.

Výhoda:

- **Skrutky sú uchytené na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Počet klúčov	8
Nastavenie krúžku	75 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	matne chrómované
Metrická sústava	áno
Palcová merná sústava	nie
Krúžok hlboko zalomený	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 6X7	615600 6X7
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 18X21	615600 18X21
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 8X9	615600 8X9
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 19X22	615600 19X22
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 14X15	615600 14X15
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 12X13	615600 12X13
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 10X11	615600 10X11
Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený Rozmer cez steny 16X17	615600 16X17