

Garant**Očkoploché klúče, Rozmer cez steny: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613600 16
GTIN	4062406220525
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očková strana s profilom **HT-Drive**.

Norma:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Upozornenie:

HT-Drive – mimoriadne presný profil.

Výhoda:

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

Rozmer cez steny	16 mm
Dĺžka kľúča L	180 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška rozovretia h ₁	8 mm
maximálna výška krúžku h _{2max}	13 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobný postup	kovaný v zápustce
Materiál	Chróm-vanadiová ocel'
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč