

**Garant****Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 14X17mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610600 14X17
GTIN	4062406220280
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Technický opis**

maximálna šírka rozovretia b2	39 mm
maximálna výška rozovretia h	6 mm
Rozmer cez steny <sub>1</sub>	14 mm
Dĺžka kľúča L	205 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna šírka rozovretia b1	33 mm
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	17 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň

Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
bez iskier	nie
obojsstranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč