

**Garant****Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 12X13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	615600 12X13
GTIN	4062406220884
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Upozornenie:**

**HT-Drive** – mimoriadne presný profil.

**Výhoda:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**Technický opis**

Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	220 mm
maximálny Ø krúžku D <sub>1</sub> max	20 mm
maximálny Ø krúžku D <sub>2</sub> max	21 mm
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	13 mm

Rozmer cez steny <sub>1</sub>	12 mm
Nastavenie krúžku	75 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Krúžok hlboko zalomený	áno
otvorený krúžok	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč