

Garant**Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 614600 14 |
| GTIN | 4062406220655 |
| Trieda položky | 61A |

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. **Očková strana hlboko zalomená.**

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Upozornenie:

HT-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **HT-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytané na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Rozmer cez steny | 14 mm |
| Rozmery cez steny | metrické |
| Dĺžka kľúča L | 210 mm |
| maximálna výška krúžku h_{2max} | 10 mm |
| maximálna výška rozovretia h_1 | 6,5 mm |
| Nastavenie krúžku | 10 Stupeň |
| Výrobný postup | kovaný v zápustke |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Materiál | chróm-legovaná ocel' |
| Povrch | povrch chrómovaný cez nikel |
| bez iskier | nie |
| Krúžok hlboko zalomený | áno |
| Druh produktu | Skrutkový kľúč |