

**Garant****Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614600 30
GTIN	4062406220761
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. **Očková strana hlboko zalomená.**

**Norma:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Upozornenie:**

**HT-Drive** – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **HT-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch.** – **Skrutky sú chránené.** – **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.** – **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**Technický opis**

Dĺžka kľúča L	415 mm
maximálna výška krúžku $h_{2max}$	20 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška rozovretia $h_1$	13,2 mm
Rozmer cez steny	30 mm
Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke

Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
bez iskier	nie
Krúžok hlboko zalomený	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč