

**Garant**
**Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 15mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614600 15
GTIN	4062406220662
Trieda položky	61A

**Popis**
**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou. S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. **Očková strana hlboko zalomená.**

**Norma:**
**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**
**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Upozornenie:**

**HT-Drive** – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **HT-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**Technický opis**

Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka kľúča L	215 mm
maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	11 mm
Rozmer cez steny	15 mm
maximálna výška rozovretia $h_1$	7 mm
Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke

Materiál	chróm-legovaná ocel'
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
bez iskier	nie
Krúžok hlboko zalomený	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč