

**Garant****Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 8X10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610600 8X10
GTIN	4062406220198
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Technický opis**

Rozmer cez steny <sub>1</sub>	8 mm
Dĺžka kľúča L	140 mm
maximálna šírka rozovretia b1	20 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška rozovretia h	5 mm
maximálna šírka rozovretia b2	23 mm
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	10 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň

Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
bez iskier	nie
obojsstranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč