

Garant**Očkoplochý kľúč, dlhé prevedenie, Rozmer cez steny: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614600 16
GTIN	4062406220679
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. **Očková strana hlboko zalomená.**

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Upozornenie:

HT-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **HT-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny	16 mm
maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	11 mm
Dĺžka kľúča L	230 mm
maximálna výška rozovretia h_1	8 mm
Nastavenie krúžku	10 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke

Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
bez iskier	nie
Krúžok hlboko zalomený	áno
Druh produktu	Skrutkový kľúč