

**Garant****Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 13X15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 610600 13X15  |
| GTIN             | 4062406220259 |
| Trieda položky   | 61A           |

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Technický opis**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Rozmer cez steny <sub>2</sub> | 15 mm     |
| Dĺžka kľúča L                 | 190 mm    |
| Rozmery cez steny             | metrické  |
| maximálna výška rozovretia h  | 6 mm      |
| maximálna šírka rozovretia b2 | 35 mm     |
| Rozmer cez steny <sub>1</sub> | 13 mm     |
| maximálna šírka rozovretia b1 | 33 mm     |
| Norma                         | DIN 3110  |
| Norma                         | ISO 3318  |
| Poloha rozovretia 1           | 15 Stupeň |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Poloha rozovretia 2                    | 15 Stupeň            |
| Materiál                               | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch                                 | matne chrómované     |
| bez iskier                             | nie                  |
| obojsstranne rovnaké rozmery cez steny | nie                  |
| Druh produktu                          | Skrutkový kľúč       |