

**Garant****Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 21X23mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 615600 21X23  |
| GTIN             | 4062406221010 |
| Trieda položky   | 61A           |

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Upozornenie:**

**HT-Drive** – mimoriadne presný profil.

**Výhoda:**

- **Skrutky sú uchytané na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**Technický opis**

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Rozmer cez steny <sub>2</sub>         | 23 mm    |
| maximálny Ø krúžku D <sub>2</sub> max | 35 mm    |
| Rozmer cez steny <sub>1</sub>         | 21 mm    |
| Rozmery cez steny                     | metrické |
| Dĺžka kľúča L                         | 315 mm   |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| maximálny Ø krúžku D <sub>1</sub> max | 32 mm                |
| Nastavenie krúžku                     | 75 Stupeň            |
| Výrobný postup                        | kovaný v zápustke    |
| Materiál                              | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch                                | matne chrómované     |
| Krúžok hlboko zalomený                | áno                  |
| otvorený krúžok                       | nie                  |
| Druh produktu                         | Skrutkový kľúč       |