

**Garant****Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 21X24mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 615600 21X24  |
| GTIN             | 4062406221027 |
| Trieda položky   | 61A           |

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom **HT-Drive**.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Upozornenie:**

**HT-Drive** – mimoriadne presný profil.

**Výhoda:**

- **Skrutky sú uchytané na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**Technický opis**

|  |          |
|--|----------|
| Rozmer cez steny $d_2$                   | 24 mm    |
| maximálny $\varnothing$ krúžku $D_2$ max | 35 mm    |
| Rozmery cez steny                        | metrické |
| maximálny $\varnothing$ krúžku $D_1$ max | 32 mm    |
| Dĺžka kľúča L                            | 330 mm   |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Rozmer cez steny <sub>1</sub> | 21 mm                |
| Nastavenie krúžku             | 75 Stupeň            |
| Výrobný postup                | kovaný v zápustke    |
| Materiál                      | Chróm-vanadiová oceľ |
| Povrch                        | matne chrómované     |
| Krúžok hlboko zalomený        | áno                  |
| otvorený krúžok               | nie                  |
| Druh produktu                 | Skrutkový kľúč       |