

**Garant****Obojstranný otvorený kľúč, Rozmery kľúčov: 30X34mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	610600 30X34
GTIN	4062406220457
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.

S optimalizovaným profilom stopky pre špeciálne uchopenie a ergonomickú prácu. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

**Technický opis**

maximálna výška rozovretia h	10 mm
Rozmer cez steny <sub>1</sub>	30 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny <sub>2</sub>	34 mm
maximálna šírka rozovretia b2	75 mm
Dĺžka kľúča L	300 mm
maximálna šírka rozovretia b1	66 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Poloha rozovretia 1	15 Stupeň

Poloha rozovretia 2	15 Stupeň
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
bez iskier	nie
obojustranne rovnaké rozmery cez steny	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč