

Garant**Obojstranný očkový kľúč, hlboko zalomený, Rozmer cez steny: 8X9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	615600 8X9
GTIN	4062406220846
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S praktickou profilovanou stopkou s dobrým úchopom. S mimoriadnou životnosťou a odolnosťou. Očkové strany s profilom **HT-Drive**.

Norma:**DIN 838 / ISO 3318****Materiál:**

Chróm-vanádiová oceľ, bez odlupovania, matne chrómovaná.

Upozornenie:

HT-Drive – mimoriadne presný profil.

Výhoda:

- **Skrutky sú uchytené na bokoch.**
- **Skrutky sú chránené.**
- **Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom.**
- **Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

Dĺžka kľúča L	180 mm
Rozmer cez steny ₁	8 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny ₂	9 mm
maximálny Ø krúžku D ₂ max	15 mm

maximálny Ø krúžku D ₁ max	14 mm
Nastavenie krúžku	75 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	matne chrómované
Krúžok hlboko zalomený	áno
otvorený krúžok	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč