

Garant**Závitové očka, G: G2.3/4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	142060 G2.3/4
GTIN	4062406224141
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Šesthranné závitové očka **bez** lámača triesok; na dorezávanie.

Použitie:

Na **cyklindrický Whitworthov rúrkový závit** DIN ISO 228/1.

Technický opis

Chodov na palec	11
Výška	22 mm
Ø závit	81,53 mm
Rozmer cez steny	115 mm
Veľkosť závit	G2.3/4
Tolerančná trieda	A
Smer rezania	pravé
Druh závit	G

Vrcholový uhol závitú	55 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	DIN 382
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		