

Garant**Závitové očka ľavý závit, M-LH: M33****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 140620 M33 |
| GTIN | 4062406221836 |
| Trieda položky | 11K |

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar.

1 3/4 kurzu brány.**Technický opis**

| | |
|-----------------------|-----------|
| Vonkajší Ø | 65 mm |
| Tolerančná trieda | DIN 13 6g |
| Stúpanie | 3,5 mm |
| Výška | 25 mm |
| Veľkosť závitu | M33 |
| Druh závitu | M-LH |
| Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň |
| Rezný materiál | HSS |
| Norma | EN 22568 |

| | |
|---------------|---------------|
| Smer rezania | ľavé |
| Druh produktu | Závitové očka |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie) | podmienene vhodný | | |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| suché | podmienene vhodný | | |