

Garant**Závitové očka, BSW: W2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141550 W2
GTIN	4062406223908
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý predrezaný tvar; **s lámačom triesok na oboch stranách** na ľahké narezávanie a čistý odvod triesky v smere rezania. **Nábeh 1 3/4 chodu.**

Použitie:

Na Whitworthov závit podľa normy BSW BS84 v strednom tolerančnom poli.

Technický opis

Ø závit	50,8 mm
Smer rezania	pravé
Tolerančná trieda	stredný
Veľkosť závit	W2
Chodov na palec	4,5
Výška	36 mm
Vonkajší Ø	90 mm

Druh závitu	BSW
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Norma	EN 22568
Druh produktu	Závitové očka

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		