

**Garant****Závitové očka HSS, MF: 56X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 141050 56X1,5 |
| GTIN             | 4062406222826 |
| Trieda položky   | 11K           |

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.  
1 3/4 kurzu brány.

**Technický opis**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Tolerančná trieda    | DIN 13 6g |
| Stúpanie             | 1,5 mm    |
| Vonkajší Ø           | 105 mm    |
| Výška                | 22 mm     |
| Veľkosť závit        | M56×1,5   |
| Druh závit           | MF        |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Rezný materiál       | HSS       |

|               |               |
|---------------|---------------|
| Norma         | EN 22568      |
| Smer rezania  | pravé         |
| Druh produktu | Závitové očká |

### Údaje o uživateli

|                              | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu (krátke rezanie)         | podmienene vhodný |                |         |
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            |                |         |
| Olej                         | vhodný            |                |         |
| suché                        | podmienene vhodný |                |         |