

Garant**Závitové očka HSS, MF: 7X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141050 7X0,5
GTIN	4062406222918
Trieda položky	11K

Popis**Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.
1 3/4 kurzu brány.

Technický opis

Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Vonkajší Ø	25 mm
Výška	9 mm
Stúpanie	0,5 mm
Veľkosť závit	M7×0,5
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očká

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		