

**Garant****Závitové očka HSS, MF: 28X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	141050 28X1
GTIN	4062406222376
Trieda položky	11K

**Popis****Prevedenie:**

Uzavretý, predrezaný tvar; s obojstranným špirálovým hrotom.  
1 3/4 kurzu brány.

**Technický opis**

Vonkajší Ø	65 mm
Stúpanie	1 mm
Tolerančná trieda	DIN 13 6g
Výška	18 mm
Veľkosť závit	M28x1
Druh závit	MF
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Rezný materiál	HSS

Norma	EN 22568
Smer rezania	pravé
Druh produktu	Závitové očka

### Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný		
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Olej	vhodný		
suché	podmienene vhodný		